

(別紙)

## オート・ドア設備保守点検業務仕様書

岩手県立中央病院のオート・ドア設備保守点検業務は、関係法令の定めのほか、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

- 1 保守対象機器及び点検項目は、別表のとおりとする。
- 2 受託者は、オート・ドア設備の機能保持のため、納入メーカー系列の専門技術者を派遣し、令和7年6月、10月及び令和8年2月に定期点検を実施するものとする。なお、点検日時については、事前に委託者と協議のうえ決定するものとする。
- 3 受託者は保守対象設備に突然の故障等異常が発生した場合は、委託者の通知に基づき速やかに専門技術者を派遣し、適切な措置を講ずるものとする。

なお、受託者が費用を伴う作業を要する場合の処理については、契約当事者が協議して定めるものとする。

- 4 受託者が行う保守点検作業は、委託者の立ち会いのもとに実施し、点検終了後速やかに結果及び所見等必要な事項を記載した報告書を提出し、確認を得なければならない。
- 5 次にあげる費用は、受託者の負担とする。
  - (1) 定期保守点検に要する費用（必要な工具、機器及び測定器等を含む）及び報告書作成に係る費用
  - (2) 各機器に付属する交換部品及び消耗品等の取替えに要する費用  
ヒューズ、ビス・ナット、マイクロスイッチ、戸車及び振止メ車、カーボン、刷子、ゴムディスク、各種リレー等の部品（部品は純正品を使用すること）
  - (3) 突然の故障等異常発生時の専門技術者等の派遣費用
  - (4) あきらかに受託者の責任に起因する故障、破損等のため機器の取替えに要する費用
- 6 毎期の保守業務が完了したときは、様式第1号「保守業務完了報告書」を提出するものとする。
- 7 測定可能機種種の自動ドアの開閉回数の報告を行うこと。

(別表1)

オートドア設備保守対象機器及び点検内容

1 対象機器

機 器 名	台数	備 考
オートドア 片引型	35	
オートドア 片引型 ダブルスライド	2	
オートドア 片引型 重量4t	2	
オートドア 片引型 防火戸	2	
オートドア 引分型	23	
オートドア 引分型 ダブルスライド	1	
オートドア 引分型 4枚折戸	3	
合 計	68	

2 保守点検内容等

- (1) 4ヶ月に1回(年3回)の定期点検(整備、調整)
- (2) 1年に1回のエンジン分解清掃(リニアック室は除く)
- (3) 扉廻りの建具付け、その他の調整(ビス、ナット等の締付等)
- (4) 必要部分の注油
- (5) 緊急時の対応

(別表2-1)

## オート・ドア設備保守対象機器内訳

【メーカー：フルテック】

番号	機 器 名	仕 様		台数	配 置 場 所
1	オートドア 片引型	エアチューブSW	150KLTM	1	B 1 F 心血管撮影室
2	オートドア 片引型	エアチューブSW	150KLTM	1	B 1 F 脳血管撮影室
3	オートドア 片引型	タッチSW	200KLDM	1	B 1 F 23番CT室
4	オートドア 片引型	押しボタン式SW	300KDC	1	B 1 F 27番CT室
5	オートドア 片引型	光電SW	100KLCM	1	B 1 F 新外来棟～本館渡り廊下
6	オートドア 片引型	押しボタン式SW	(重量4t)	1	B 1 F リニアック室A
7	オートドア 片引型	押しボタン式SW	(重量4t)	1	B 1 F リニアック室B
8	オートドア 片引型	押しボタン式SW	250KLCM	1	B 1 F 頭部CT室
9	オートドア 片引型 防火戸	光電タッチSW	160KLCM (防火)	1	B 1 F PETセンター入口
10	オートドア 片引型 防火戸	光電タッチSW	300KDCN (防火)	1	B 1 F PET-CT室
11	オートドア 引分型	光線SW	DC-20F	1	1 F 風除室外側(右)
12	オートドア 引分型	光線SW	DC-20F	1	1 F 風除室外側(左)
13	オートドア 引分型	光線SW	DC-20F	1	1 F 風除室内側(右)
14	オートドア 引分型	光線SW	DC-20F	1	1 F 風除室内側(左)
15	オートドア 引分型	光線SW	DC-20F	1	1 F 風除室中央部
16	オートドア 引分型	光線SW	DC-20FD	1	1 F 守衛室側風除室外側
17	オートドア 引分型	光線SW	DC-20FD	1	1 F 守衛室側風除室内側
18	オートドア 引分型	光線SW(カメラ付)	160KLCMD	1	1 F 病棟側EVホール
19	オートドア 引分型	タッチSW	160KLCM	1	1 F ER病棟前
20	オートドア 引分型	光線フット式SW	DC-20F	1	1 F 救急外来通路
21	オートドア 引分型 ダブルスライド	光線SW	400KDCN	1	1 F 救急車ホール外側
22	オートドア 片引型	光電タッチSW	100KLCM	1	1 F 救急車ホール内側
23	オートドア 引分型	タッチSW	160KLCM	1	1 F ER病棟
24	オートドア 片引型	光電タッチSW	250KLCM	1	1 F 救急撮影室1
25	オートドア 片引型	光電タッチSW	250KLCM	1	1 F 救急撮影室2
26	オートドア 引分型 4枚折戸	光線SW	HBDD-2	1	1 F ER病棟通路
27	オートドア 片引型	光線フット式SW	DC-20FC	1	1 F 栄養管理室内
28	オートドア 片引型	エアチューブSW	100KLCM	1	2 F 中央材料室廊下
29	オートドア 引分型	エアチューブSW	160KLCM	1	2 F 中央材料室既滅菌保管室
30	オートドア 引分型	光線SW	160KLCM	1	3 F 手術室エントランスホール

(別表2-2)

## オート・ドア設備保守対象機器内訳

【メーカー：フルテック】

番号	機 器 名	仕 様		台数	配 置 場 所
31	オートドア 引分型	タッチSW	70KLCM	1	3 F 手術室準備ホール入口
32	オートドア 引分型	非接触SW	200KDCN	1	3 F 手術室OR-1①
33	オートドア 片引型	エアチューブSW	200KDCN	1	3 F 手術室OR-1②
34	オートドア 引分型	非接触SW	160KLCM	1	3 F 手術室OR-2①
35	オートドア 片引型	エアチューブSW	100KLCM	1	3 F 手術室OR-2②
36	オートドア 片引型 <small>ダブルスライド</small>	エアチューブSW	200K	1	3 F 手術室OR-3①
37	オートドア 片引型	エアチューブSW	250KLCM	1	3 F 手術室OR-3②
38	オートドア 片引型	エアチューブSW	100KLCM	1	3 F 手術室OR-4①
39	オートドア 引分型	エアチューブSW	160KLCM	1	3 F 手術室OR-4②
40	オートドア 片引型	エアチューブSW	60K	1	3 F 手術室OR-5①
41	オートドア 引分型	エアチューブSW	60K	1	3 F 手術室OR-5②
42	オートドア 引分型	エアチューブSW	200KDCN	1	3 F 手術室OR-6①
43	オートドア 片引型	エアチューブSW	200KDCN	1	3 F 手術室OR-6②
44	オートドア 引分型	エアチューブSW	160KLCM	1	3 F 手術室OR-7①
45	オートドア 片引型	エアチューブSW	100KLCM	1	3 F 手術室OR-7②
46	オートドア 片引型	非接触SW	100KLCM	1	3 F 手術室OR-8①
47	オートドア 引分型	非接触SW	160KLCM	1	3 F 手術室OR-8②
48	オートドア 片引型	エアチューブSW	100KLCM	1	3 F 手術室OR-9①
49	オートドア 引分型	非接触SW	160KLCM	1	3 F 手術室OR-9②
50	オートドア 片引型	非接触SW	100KLCM	1	3 F 手術室OR-10前室①
51	オートドア 片引型	エアチューブSW	200K	1	3 F 手術室OR-10①
52	オートドア 片引型	非接触SW	160KLCM	1	3 F 手術室OR-10②
53	オートドア 片引型 <small>ダブルスライド</small>	エアチューブSW	200K	1	3 F 手術室OR-10前室②
54	オートドア 片引型	光線フット式SW	70KLCM	1	3 F 手術室OR-11
55	オートドア 片引型	光線フット式SW	70KLCM	1	3 F 手術室OR-12
56	オートドア 片引型	タッチSW	100KLCM	1	3 F 手術室薬品搬送前室①
57	オートドア 片引型	プル・エアチューブSW	100KLDM	1	3 F 手術室薬品搬送前室②
58	オートドア 引分型 4枚折戸	光線SW	HBDD-2	1	3 F 手術室OR-8側廊下
59	オートドア 引分型 4枚折戸	光線SW	HBDD-2	1	3 F 手術室OR-1側廊下
60	オートドア 片引型	タッチSW	70KLCMD	1	3 F ICUトランスファーエリア①

(別表2-3)

オート・ドア設備保守対象機器内訳

【メーカー：フルテック】

番号	機 器 名	仕 様		台数	配 置 場 所
61	オートドア 片引型	タッチSW	70KLCMD	1	3 F I C Uトランスファエリア②
62	オートドア 片引型	タッチSW	70KLCMD	1	3 F I C Uトランスファエリア③
63	オートドア 引分型	光線SW	70KLCM	1	3 F E R / H C U病棟
64	オートドア 片引型	光線フット式SW	250KLCM	1	3 F ハイブリッド手術室
65	オートドア 片引型	タッチSW	160KLCM	1	4 F 分娩室①
66	オートドア 片引型	タッチSW	160KLCM	1	4 F 分娩室②
67	オートドア 片引型	光線フット式SW	60KLTMD	1	4 F 西病棟新生児室
68	オートドア 引分型	タッチSW	70KLCMD	1	9 F リハビリテーション部入口
	合 計			68	

(様式第1号)

## 保守業務完了報告書

年 月 日

岩手県立中央病院長 様

(受託者)

印

保守業務契約書及び仕様書に従って、下記のとおり業務を完了したので報告します。

記

保守業務名	オート・ドア設備保守点検業務	
契約額	総額	円 (うち消費税 円)
	今回完了額	円 (うち消費税 円)
契約期間	全体期間	自 年 月 日 至 年 月 日
	今回完了期間	自 年 月 日 至 年 月 日
備考		